

Kit PTO Plate

1 fibre optique extérieur



Le kit PTO Plate pour câble intérieur est utilisé dans le cadre du FTTH pour l'habitat résidentiel.

Ce kit est constitué d'un câble de branchement optique intérieur connecté et intégré à une PTO. Il permet une installation terminale simple par déroulage et raccordement au Point de Branchement Optique (PBO). La PTO peut être soit fixée sur un mur soit clipsée sur un rail DIN. Elle dispose d'un raccord SC/APC auto-protégé. Le câble de branchement peut être soit de type «tirable» soit de type «poussable» en fourreau encastré et contenir une fibre G657A2. Son design est esthétique et discret avec son épaisseur par rapport au mur de seulement 12mm.

Equipement

- Volet frontal pour protéger une étiquette
- Platine pour fixation sur un mur soit directement par collage ou par vissage soit via un boîtier d'encastrement
- Accessoires nécessaires pour le poussage fournis
- Câble double gaine intérieur/extérieur (PE/LSOH) de longueur 50 et 100m avec 1 à 4 fibres G657 A2 connectée(s) en SC/APC
- Etiquette laser fournie
- Carton dérouleur avec PTO logé dans le fût

Données techniques

PTO

- Capacité maximale : 1 Fibre
- Capacité d'épissurage : 1
- Dimensions : (l) 80 x (L) 80 x (H) 12 mm
- Température : de -5°C à +45°C (5 à 95% RH)
- Matériel/Couleur : ABS / Blanc RAL9010

Connectorisation / câble

- Type de connecteur : SC/APC
- Type de fibre : G657A2
- Gaine: Double gaine intérieur/extérieur (PE/LSOH)
- Ø Câble : int/ext 6mm - ext 5mm

Ergonomie

- Fixation aisée sur un mur ou rail DIN d'un coffret de communication.
- Couvercle facilement démontable.
- Guidage des fibres assurant un rayon de courbure de 15 mm
- La sortie par cordon optique se fait par le bas de la PTO avec un raccord SC/APC auto-protégé.
- Installation rapide avec le dérouleur

Conditionnement

- Dimensions du dérouleur : (l)400 (L)150 (h)370 mm
- Nombre de kits par carton : 48 kits
- Nombre de kits par Euro-palette : 192 kits
- Poids :
 - Kit PTO Plate L1084-1 de 50 mètres 1,9 kg
 - Kit PTO Plate L1084-1 de 100 mètres 2,5 kg

Information commandes

Références	Description	CM*
XCPSC03490	Kit PTO Plate 1 FO - câble intérieur/extérieur diamètre 5 mm - 50m	48
XCPSC03491	Kit PTO Plate 1 FO - câble intérieur/extérieur diamètre 5 mm - 100m	48

* Nombre d'unité minimum par conditionnement. Commande par multiple