

Kit PTO standard

1 à 4 fibre(s) optique(s) extérieur



Le kit PTO standard pour câble extérieur est utilisé dans le cadre du FTTH pour l'habitat résidentiel pavillonnaire.

Ce kit est constitué d'un câble de branchement optique intérieur/extérieur connecté et intégré à une PTO. Il permet une installation terminale simple par déroulage et raccordement au Point de Branchement Optique (PBO) de type souterrain ou aérien-façade. La PTO peut être soit fixée sur un mur soit clipsée sur un rail DIN. Suivant sa configuration, elle dispose de 1 à 4 raccords SC/APC auto-protégés. Le câble de branchement peut être soit de type intérieur/extérieur, soit de type extérieur et contenir 1 à 4 fibres G.657.A2.

Equipement

- Volet frontal pour protéger une étiquette d'identification
- Câble double gaine intérieur/extérieur (PE/LSOH) de longueur 50 et 100m avec 1 à 4 fibres G657 A2 connectée(s) en SC/APC
- Cassette d'épissurage montée sur charnière acceptant jusqu'à quatre protections d'épissures à fusion
- Platine pour fixation sur un mur soit directement par collage ou par vissage soit via un boîtier d'encastrement
- Etiquette laser fournie

Données techniques

PTO

- Capacité maximale: 4 Fibres
- Capacité d'épissurage: 4
- Dimensions (mm) : (l) 80 x (L) 80 x (H) 28
- Température : 5°C à +45°C
- Matériel/Couleur : ABS / Blanc RAL9010

Connectivité / câble

- Type de connecteur : SC/APC
- Type de fibre : G657A2
- Gaine : Double gaine intérieur/extérieur (PE/LSOH)
- Ø Câble : int/ext 6mm - ext 5mm

Ergonomie

- Fixation sur un mur ou rail DIN
- Couvercle facilement démontable
- Sorties par cordons optiques par le bas de la PTO avec des raccords SC/APC auto-protégés
- Guidage des fibres assurant un rayon de courbure de 15 mm
- Accepte un connecteur montable terrain en configuration 1fo
- Carton dérouleur pour une installation rapide

Conditionnement

- Dimensions du dérouleur : (l)400 (L)150 (h)370 mm
- Nombre de kits par Euro-palette (800x1200mm) : 48 kits
- Poids :
 - Kit PTO standard int/ext 6mm de 50 mètre : 2,4kg
 - Kit PTO standard int/ext 6mm de 100 mètres : 3,9kg
 - Kit PTO standard ext 5mm de 50 mètres : 1,6kg
 - Kit PTO standard ext 5mm de 100 mètres : 2,5kg

Information commandes

Références	Description	CM*
XCPSC03082	Kit PTO standard 1 FO - câble intérieur/extérieur 6mm - 50m	48
XCPSC03083	Kit PTO standard 1 FO - câble intérieur/extérieur 6mm - 100m	48
XCPSC03291	Kit PTO standard 1 FO - câble intérieur/extérieur 6mm - 50m	48
XCPSC03292	Kit PTO standard 2 FO - câble intérieur/extérieur 6mm - 100m	48
XCPSC03084	Kit PTO standard 4 FO - câble intérieur/extérieur 6mm - 50m	48
XCPSC03085	Kit PTO standard 4 FO - câble intérieur/extérieur 6mm - 100m	48

* Nombre d'unité minimum par conditionnement. Commande par multiple