

# PMI-M48

## POINT DE MUTUALISATION INTÉRIEUR MODULAIRE CLIENT/OPÉRATEUR



Le PMI-M48 est un coffret mural, à usage intérieur, particulièrement adapté au câblage FTTH. Il répond à la demande de mutualisation multi-opérateurs du câblage optique des immeubles.

Le PMI-M48 permet le raccordement par brassage ou direct par épissure des fibres optiques des câbles desservant ces immeubles avec les fibres optiques des câbles réseaux opérateurs en amont. Plusieurs modules peuvent être assemblés en fonction du nombre d'appartements desservis et de l'ingénierie (monofibre ou multifibre) pour constituer un PMI24, un PMI48 ou un PMI96.

### Zoom



Coffret mural  
Plusieurs modules  
48 épissures  
Ouverture avec clé triangle  
Couvercle rabattable

### Équipement

- Comporte une zone centrale qui permet la gestion des fibres, cette zone est protégée par un couvercle rabattable
- Parois supérieures et inférieures amovibles
- L'ouverture des deux couvercles se fait par une clé triangle pour empreinte mâle de 8mm, DIN3223
- Un support métallique de fixation est disponible pour garantir le bon alignement des modules

### Données Techniques

- Nombre de port d'entrée : 4
- Diamètre maximum des câbles : 15 mm
- Nombre de cassettes d'épissuration : 1 en configuration Operateur 4 en configuration client soudé
- Nombre d'épissures par cassette : 24 en configuration Operateur 12 en configuration client soudé
- Capacité max d'épissuration : 24 en configuration Operateur 48 en configuration client soudé
- Porte coupleur capacité maximum : 12 coupleurs PLC de longueur max 60mm et d'épaisseur max 4mm
- Capacité du panneau de brassage : 48 positions pour corps de traversée type SC
- Dimension : 450x150(p)x180(h) mm
- Température d'utilisation : -25°C à +70°C

### Ergonomie

- Support pour Protection d'épissure
- Le couvercle latéral droit permet l'accès à un panneau de brassage de 48 positions SC/APC
- L'entrée des câbles se fait par le côté gauche du module
- Quatre arrimages de câble sont disponibles dans le module PMI-M48

### Logistique

- Dimensions emballage : 460x180x190 mm
- Poids brut : 3,0 kg
- Poids net : 2,6 kg

### Kit constitutif

- Dimensions emballage : 130x180x20 mm
- Poids brut : 0,16 kg
- Poids net : 0,15 kg

## Information commandes

Références	Description	CM*
XCPSC02122	PMI-M24 client/Opérateur avec 24 raccords SC/APC	1
XCPSC02121	PMI-M24 stockage / résorption	1
XCPSC02461	PMI-M24 avec 24 raccords SC/APC et 24 pigtaills SC/APC	1
XCPSC03918	PMI-M24 avec 12 raccords SC/APC et 12 pigtaills SC/APC	1
XCPSC02126	PMI Accessoire - Support métallique	1

\*Nombre d'unité minimum par conditionnement. Commande par multiple