

PTO Plate

1 fibre optique



La PTO Plate est un boîtier mural esthétique à usage intérieur, adapté à différentes configurations de câblage FTTH.

Cette prise constitue un point de terminaison du réseau chez le client. Elle permet le raccordement d'un câble de branchement à un pigtail SC/APC, lui-même branché sur un raccord optique SC/APC. Son design est esthétique et discret avec son épaisseur par rapport au mur de seulement 12 mm.

Zoom



**1 FO
Mur/Rail DIN
Pigtail SC/APC
Fibre G657A2
Ultra Discret
Facile à installer**

Equipement

- Volet frontal pour protéger une étiquette
- Platine pour fixation sur un mur soit directement par collage ou par vissage soit via un boîtier d'encastrement
- Etiquette laser fournie
- Peigne sans collier plastique pour arrimage du câble
- Pigtails SC/APC G657A2 et raccords SC/APC préinstallés

Données techniques

- Diamètre maximal de câble : 5 mm
- Nombre de port d'entrée : 1
- Capacité maximale : 1 connecteurs type SC et 1 épissure
- Dimensions (mm) : (l) 80 x (L) 80 x (p) 26
- Température de fonctionnement : de -25°C à +60°C
- Matériel/Couleur : ABS / Blanc RAL9010
- Pigtail SC/APC 900 microns : Fibre G657-A2
- Raccord optique SC/APC-SC/APC

Ergonomie

- Fixation sur un mur ou rail DIN
- Couvercle facilement démontable.
- Câble de branchement optique insérable par le fond ou l'un des quatre côtés de la prise
- Guidage des fibres assurant un rayon de courbure de 15 mm
- La base de la PTO permet le maintien d'une protection d'épissure et de gérer les sur-longueurs de fibres
- La sortie par cordon optique se fait par le bas de la PTO avec un raccord SC/APC auto-protégé.

Conditionnement

- Dimension « emballé » : (L) 100 x (l) 150x (h) 30
- Poids « emballé » : 0,22 kg
- Conditionnement : 48 PTO standard par carton / 30 cartons par euro-palette

Information commandes

Références	Description	CM*
XCPSC03774	PTO Plate 1FO - 1 pigtail 900µ G657A2 et 1 raccord optique SC/APC-SC/APC	48

* Nombre d'unité minimum par conditionnement. Commande par multiple