

PTO standard

1 à 4 fibre(s) optique(s)



La PTO standard est un boîtier mural à usage intérieur, adapté à différentes configurations de câblage FTTH.

Cette prise constitue un point de terminaison du réseau chez le client. Elle dispose d'une cassette d'épissurage permettant le raccordement d'un câble optique de branchement à un maximum de 4 pigtaills SC/APC, eux-mêmes branchés sur des raccords optiques SC/APC auto-protégés.

Zoom



1 à 4 FO
Mur/ Rail Din
Pigtail SC/APC
Fibre G657A2
Robuste
Facile à installer

Équipement

- Volet frontal pour protéger une étiquette d'identification
- Pigtaills SC/APC 900 microns G657A2 et raccords auto-protégés préinstallés
- Cassette d'épissurage montée sur charnière acceptant jusqu'à quatre protections d'épissures à fusion
- Platine pour fixation sur un mur soit directement par collage ou par vissage soit via un boîtier d'encastrement
- Étiquette laser fournie

Données techniques

- Diamètre maximal de câble : 5 mm
- Nombre de port d'entrée : 1
- Capacité maximale : 4 connecteurs type SC et 4 épissures
- Dimensions : (l) 80 x (L) 80 x (p) 28 mm
- Température de fonctionnement : de -25°C à +70°C
- Matériel/Couleur : ABS / Blanc RAL9010
- Pigtail SC/APC 900 microns : Fibre G657-A2
- Raccords SC/APC-SC/APC auto-protégé : Zirconium

Ergonomie

- Fixation sur un mur ou rail DIN d'un coffret de communication
- Couvercle facilement démontable
- Câble de branchement insérable par le fond ou par un des quatre côtés de la prise
- Arrimage du câble optique de branchement avec peigne sans collier plastique
- Guidage des fibres assurant un rayon de courbure de 15 mm
- Accepte un connecteur montable terrain en configuration 1fo

Conditionnement

- Dimension « emballé » : (L) 100 x (l) 150x (h) 30 mm
- Poids « emballé » : 0,25 kg
- Conditionnement : 30 cartons soit 1200 par euro-palette

Information commandes

Références	Description	CM*
XCPSC03072	PTO standard 1FO - 1 pigtail 900µ G657A2 et 1 raccord optique SC/APC-SC/APC	40
XCPSC03076	PTO standard 2FO - 2 pigtaills 900µ G657A2 et 2 raccords optiques SC/APC-SC/APC	40
XCPSC03077	PTO standard 4FO - 4 pigtaills 900µ G657A2 et 4 raccords optiques SC/APC-SC/APC	40

* Nombre d'unité minimum par conditionnement. Commande par multiple