

Accessoires pour prises de courant 400 A

Interface B / 400 A



& MATERIEL DE RACCORDEMENT



Moyenne Tension (HTA)

Jusqu'à 36 kV

Prises de courant 400 A (Interface B)

Références : FMR-400 / FMPS-400 / FMPE-400 / FMPCm-400 / FMPCsm-400 / FMTR-630/C

Appellations ENEDIS : BIF-B-24 / PRI-B-24 / PMT-B / TR-400-LC

Caractéristiques et Assurance Qualité

Le système qualité adopté est évalué et certifié conforme aux exigences de la norme ISO 9 001 version 2 008 et EN 29 001.

Bouchon isolant femelle FMR-400

Permet d'isoler l'interface B d'une pièce fixe de façon à éviter le contournement électrique lors des essais. Manœuvrable exclusivement hors tension. Étanche à l'immersion.

Se monte sur FMBOm-400.

Attaché à la pièce fixe par le dispositif de fixation de la pièce mobile FMCE-400 (dispositif fourni dans le conditionnement).

- Interface B / 400 A
- Moulée en EPDM avec enveloppe en EPDM semi-conducteur

Conditionnement

Conditionnement par 3.

Références

- PRYSMIAN :
 - 12 kV → **FMR-400-12**
 - 24 kV → **FMR-400-24**
 - 36 kV → **FMR-400-36**

- Matériels ENEDIS : **BIF-B-24**
FMR-400-24

Codet : **67.94.205**
Code PRYSMIAN : **AP 57051**



Plot de repos isolant FMPS-400

Destiné à recevoir un connecteur séparable avec une interface B après séparation et permettre la remise sous tension du câble. Il est muni d'un support métallique. Une partie moulée en EPDM semi-conducteur assure la continuité électrique avec l'enveloppe des pièces mobiles.

Se monte sur FMCT-400 du côté broche de contact / FMCE-400 / FMCS-400.

- Interface B / 400 A
- Moulé en EPDM

Conditionnement

Conditionnement par 3.

Références

- PRYSMIAN :
 - 12 kV → **FMPS-400-12**
 - 24 kV → **FMPS-400-24**
 - 36 kV → **FMPS-400-36**

- Matériels ENEDIS : **PRI-B-24**
FMPS-400-24

Codet : **67.94.200**
Code PRYSMIAN : **AP 57049**



Plot de mise à la terre FMPE-400

Destiné à recevoir un connecteur séparable avec une interface B après séparation et réaliser la mise à la terre du câble.

Il est muni d'un support métallique et d'une tresse de liaison.

Se monte sur FMCT-400 du côté broche de contact / FMCE-400 / FMCS-400.

- Interface B / 400 A
- Moulé en EPDM

Conditionnement

Conditionnement par 3.

Références

- PRYSMIAN : **FMPE-400**
- Matériels ENEDIS : **PMT-B** Codet : **67.94.202**
FMPE-400 Code PRYSMIAN : **AP 57050**



Pièce de jonction FMPCm-400

Pour le raccordement de deux connecteurs séparables (jonction, dérivation, ...).

Le contact est lisse des 2 côtés : interface B.

Attention, le dispositif de verrouillage n'est pas fourni, nous conseillons l'utilisation de matériel visé comme indiqué dans la fiche N°219 "Combinaisons prises de courant 400 A", sinon nous consulter.

Manœuvrable exclusivement hors tension. Assure la reconstitution intégrale de l'isolation et la continuité du blindage.

Se monte sur FMCT-400 du côté broche de contact / FMCE-400 / FMCS-400.

- Interface B / B - 400 A
- Moulée en résine époxyde autour d'un insert cuivre

Conditionnement

Conditionnement par 3.

Références

- PRYSMIAN :
 - 12 kV → **FMPCm-400-12**
 - 24 kV → **FMPCm-400-24**
 - 36 kV → **FMPCm-400-36**



Pièce de jonction FMPCsm-400

Pour le raccordement de deux connecteurs séparables (jonction, dérivation, ...).

Le contact est lisse à une extrémité : interface B et fileté de l'autre : interface C.

Attention, le dispositif de verrouillage n'est pas fourni, nous conseillons l'utilisation de matériel visé comme indiqué dans la fiche N°219 "Combinaisons prises de courant 400 A", sinon nous consulter.

Manœuvrable exclusivement hors tension. Assure la reconstitution intégrale de l'isolation et la continuité du blindage.

Se monte sur interface B avec FMCT-400 du côté broche de contact / FMCE-400 / FMCS-400 et sur l'interface C avec FMCT-400 du côté opposé à la broche de contact / FMCTs-400 des 2 côtés /

- Interface B / C - 400 A
- Moulée en résine époxyde autour d'un insert cuivre

Conditionnement

Conditionnement par 3.

Références

- PRYSMIAN :
 - 12 kV → **FMPCsm-400-12**
 - 24 kV → **FMPCsm-400-24**
 - 36 kV → **FMPCsm-400-36**



Tige d'accès FMTR-630/C

Prévue pour être montée sur une interface C ou Z.

Manœuvrable exclusivement hors tension.

Se monte sur FMCT/FMCTs-400 du côté opposé à la broche de contact.

- Moulée en résine époxyde

Conditionnement

Conditionnement à l'unité.

Références

- PRYSMIAN :
 - jusqu'à 12 kV **FMTR-630/C-24**
- Matériel ENEDIS : **TR-400-LC**

