

PBI - VERSION PRÉ-CONNECTORISÉE



Le PBI-8SC permet l'installation d'un câble en passage et huit positions de fixation sont disponibles pour les câbles de branchement.

Le PBI-SC est prévu pour être installé en immeuble. Il est équipé d'une ou trois cassettes d'épissure. Chaque cassette permet l'épissure d'une à huit fibres. Le PBI-8SC est pré-équipé de huit raccords et de 8 pigtaills SC/APC déjà prédisposés. En complément, deux kits sont disponibles.

Zoom



Boîtier étage / palier
Pré-connectorisé
36 épissures
3 K7 de 12 FO
1 câble colonne montante
8 câbles de branchement
Installation aisée

Équipement

- Pré-équipé de huit raccords et huit pigtaills
- Huit positions de fixation sont disponibles pour les câbles abonnés
- Equipé de 3 cassettes d'épissure pouvant accueillir d'une à douze épissures à fusion (ou de quatre épissures mécaniques)
- Fourni avec la base, trois cassettes d'épissure, le couvercle, une étiquette d'identification et volet de protection
- Visserie pour la fixation murale
- Autre colliers plastiques pour la fixation du câble en passage
- Jupe de protection des câbles de branchement et support mural

Données Techniques

- Nombre de cassette : 3
- Épissure par cassette : 12 par fusion
- Nombre d'épissure max : 36 par fusion
- Diamètre du câble en passage : 15 mm max
- Nombre de câble de branchement : 24 pour un diamètre de 5mm
- Dimension : (h)210 x (L)130 x (p)60 mm
- Température : -20°C to + 60°C
- Matériau : FR ABS
- Couleur : Blanc RAL9016
- Test aux flammes : UL94-V0

Ergonomie

- Permet l'épissure entre un câble de colonne montante d'immeuble et huit câbles de branchement
- Le câble en passage peut être installé côté droit ou côté gauche du PBI-8k
- Résistant au feu conforme à la norme UL94-V0
- L'arrimage des câbles se fait par colliers plastique

Logistique

- Vendu par lot : 10 pièces
- Dimensions emballage carton de 10 PBI-8SC : 735x171x229 mm
- Poids emballé carton de 10 PBI-8SC : 4,5 kg
- Poids net d'un PBI-8SC : 0,40 kg
- Un guide d'installation fourni par code QR Code

Information commandes

Références	Description	CM*
XCPSC03167	PBI 8SC – Equipé d'une cassette d'épissure et 8 raccords SC/APC	10
XCPSC03168	PBI 8SC – Equipé de 3 cassettes d'épissure, 8 raccords et 8 pigtaills SC/APC	10
XCPSC03169	PBI 8SC – Equipé d'une cassettes d'épissure, 8 raccords et 8 pigtaills SC/APC	10
XCPSC03170	Support mural pour PBI	10
XCPSC02090	Jupe de protection des câbles optique de branchement	10

*Nombre d'unité minimum par conditionnement. Commande par multiple